


**TNMG 160404, Rūšis: KW10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AH
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	KW10
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui