

**TNMG 160408, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 SW05
GTIN	4960664629893
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 160408 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MU
Kietlydinys	SW05

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui