



DCMT 11T308, Rūšis: SP4019



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260475 SP4019
GTIN	
Produktų klasė	28D

Aprašymas

DCMT 11T308 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 73

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	73
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4,5 mm
Kietlydinys	SP4019

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui