


Garant

Cilindrinė freza aliuminiui, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 211759 63/4 |
| GTIN | 4062406681807 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), reikia reguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Įrankių keitimas: PowerCard

Bendras ilgis L_{viso} : 40 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø: 22 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min} : 116 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max} : 124 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p : 8 mm

Nuožulos kampas α_{max} : 1,7 laipsniai

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max} | 124 mm |
|---|--------|

| | |
|--|---|
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 63 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 1,7 laipsniai |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | ZDHT 1505 |
| Tvirtinimo kiaurymės \varnothing | 22 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 50,56 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 8 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 40 mm |
| Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 5 (15IP) |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$ | 116 mm |
| $\varnothing D_3$ | 53 mm |
| Koto tipas | su kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |