

**DCMT 11T304, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Produktų klasė	28D

**Aprašymas**

DCMT 11T304 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 73

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Drožlialaužis	73
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4,5 mm
Pjovimo sąlygos	nuolat
Kietlydinys	SP4019

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui