

Garant**Cilindrinė freza aliuminiui, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 211757 25/2 |
| GTIN | 4062406681852 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) ir 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdas.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------|
| Tvirtinimo sriegis M | M12 |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 7,6 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 40 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | ZDHT 1505 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 4 (15IP) |
| $\varnothing D_1$ h6 | 12,5 mm |
| $\varnothing D_2$ | 21 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 48 mm |

| | |
|---|---|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nuožulos kampas α_{\max} | 6,81 laipsniai |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 12,56 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 35 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 25 mm |
| $\varnothing D_3$ | 15 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |