

Garant
Cilindrinė freza aliuminiui, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), reikia reguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Įrankių keitimas: PowerCard

Pjovimo briaunos Ø D_c : 32 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Iškyšos ilgis L_1 : 40 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 100 mm

Koto Ø D_s h6: 32 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min} : 54 mm

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{max}	4,39 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	219878 4 (15IP)

Iškyšos ilgis L_1	40 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	ZDHT 1505
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{\max}	19,56 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui