

**DNGA 150608, KBN25M, Tipas: MET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255634 MET
GTIN	4960664507344
Produktų klasė	25H

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis su specialia nuožula optimaliam pertraukiamam pjovimui.

Kietlydinys: KBN25M

Pjovimo briaunų forma: MET

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 180 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo briaunų forma	MET
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm

Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	KBN25M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN25M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
sausasis	tinka		