

Garant**GARANT Master Titan VHM našus plėstuvus HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 11,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164410 11,5
GTIN	4062406698263
Produktų klasė	10P

Aprašymas**Modelis:**

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai titano apdirbimui, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **labai tiksliems griebtuvams**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Tolerancijos specifikacijos:

Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktas tolerancijas.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Tiekimo terminas: 4 savaitės.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	11,5 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Serija	Master Titan
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tolerancija	konfigūruojam.
Iškyšos ilgis L ₁	75 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	12 mm
Ø ribos	11,201 - 11,7 mm
Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,42 mm/aps,
Koto Ø D_s	12 mm
Plėtimo Ø matmenys	0,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		