

**Garant****GARANT Master Titan VHM našus plėstuvus HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164410 16
GTIN	4062406698317
Produktų klasė	10P

**Aprašymas****Modelis:**

**Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai titano apdirbimui**, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

**NC tinkamas modelis** su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **labai tiksliems griebtuvams**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

**Tolerancijos specifikacijos:**

**Konfigūruojama:** plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktas tolerancijas.

**Paskirtis:**

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

**Pastaba:**

Tiekimo terminas: 4 savaitės.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	102 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Tolerancija	konfigūruojam.
Serija	Master Titan
Bendras ilgis L	150 mm

Ø ribos	15,201 - 16,2 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,48 mm/aps,
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Plėtimo Ø matmenys	0,2 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		