

Garant

GARANT Master Titan VHM našus plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 11,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164415 11,5
GTIN	4062406698515
Produktų klasė	10P

Aprašymas

Modelis:

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai titano apdirbimui, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **labai tiksliams griebtuvams**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Tolerancijos specifikacijos:

Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktas tolerancijas.

Paskirtis:

Specialus modelis aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Tiekimo terminas: 4 savaitės.

Techninis aprašymas

Pastūma f titanui > 850 N/mm ²	0,42 mm/aps,
Ø ribos	11,201 - 11,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Serija	Master Titan
Pjovimo briaunos ilgis L _c	12 mm

Bendras ilgis L	120 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Tolerancija	konfigūruojam.
Iškyšos ilgis L_1	75 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	11,5 mm
Plėtimo \varnothing matmenys	0,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		