

Garant
VHM diskinė freza HPC, TiAlN, Ø×plotis ±0,1×k11: 80X4 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	185010 80X4
GTIN	4045197367099
Produktų klasė	11V

Aprašymas
Modelis:

Tikslī VHM diskinė freza HPC apdirbimui.

Komplektuojamos frezos: frezas su vienodu Ø ir dantukų skaičiumi galima sujungti tarpusavyje ir taip nustatyti reikiamą plotį. Dantys gerai sukimba vienas su kitu, nes frezos neturi paaukštintos stebulės.

2 tarpusavyje sujungtos frezos pasižymi ypatingu produktyvumu. Tuo pačiu darbo proceso metu galima kaitalioti ir panaudoti abi frezos pjovimo briaunos puses.

Pastaba:

- **Nesuveržkite frezų be atitinkamo pločio tvirtinimo žiedo, kadangi taip galima pažeisti frezas.**
- **Tinkamus tvirtinimo žiedus žr. 30 skyriuje.**
- **Grioveliai: f_z skirti $a_e = 0,1 \times D$.**

Kiaurymės Ø H6 d_1 : 27 mm

Dantų skaičius Z: 22

Žiedo storis $b \pm 0,1$: 2,3 mm

Žiedo Ø $d_2 \pm 1$: 50 mm

Dantų aukštis Zh: 15 mm

Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B: 4 mm

Techninis aprašymas

Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B	4 mm
Kiaurymės \varnothing H6 d ₁	27 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas A	4 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas B	5 mm
Pjūvio plotis	4 mm
Žiedo \varnothing d ₂ ±1	50 mm
Pjovimo briaunos \varnothing D _c	80 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas, bendras plotis E	8,1 - 8,8 mm
Dantų aukštis Zh	15 mm
Dantų skaičius Z	22
Žiedo storis b ±0,1	2,3 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,045 mm
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas, bendras plotis E	7,3 - 7,8 mm
Koto tipas	su kiauryme
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 885 A
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	±0,1
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Diskinė freza

