

**DC.T 11T308, Rūšis: KW10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T308 KW10 Kietlydinys: KW10

Drožlialaužis: AH

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AH
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	KW10
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui