

HOLEX®
DCMT 070204 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Produktų klasė	22D

Aprašas

DCMT 070204 Pakuotėje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

 Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Pastūma f : 0,06 - 0,36 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,06 - 0,36 mm/aps,
Drožlialaužis	PM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 3,75 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	eco tekimo peilio plokšteliu laikiklis
Serija	Tekimo plokštelės laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.