

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM ypač ilgas, forma B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132738 M6
GTIN	4062406719036
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Visi dydžiai su kotu pagal DIN 376 (= **koto Ø atnaujinamas**). Puikiai tinka darbiui didesniame gylyje.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	6 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6

Koto kvadratas □	3,4 mm
Kiaurymės Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	160 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	4,5 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	18 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kiaurosiosms kiaurymėms
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	Sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N

Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		