


**DCMT 11T302, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260377 HBT020 |
| GTIN | 4062406720032 |
| Produktų klasė | 22D |

Aprašymas

DCMT 11T302 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Drožlialaužis | PF |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Kietlydinys | HBT020 |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pastūma f | 0,1 - 0,3 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 330 m/min |
| Danga | TiCN |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |