

**DCMT 11T302, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DCMT 11T302 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Danga	TiCN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Kietlydinys	HBT130
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Drožlialaužis	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui