

Garant**Mechaninis matavimo stovas (su magnetiniu stovu), Iškyša: 240mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

441600 240

GTIN

4062406735135

Produktų klasė

41D

Aprašymas**Modelis:**

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi - visi šarnyrai fiksuojami centrine rankenėle. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Didelis ir guma aptrauktas smagratas** (Ø 45 mm arba apie 55 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Šarnyrinės svirtys prie laikrodinio indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka laikrodiniams indikatoriams, kurių koto Ø 6 ir 8 mm arba prizmė. Jungiamasis sriegis magnetiniam padui M8, jungiamasis sriegis šarnyrinei svirčiai viršuje M6.

Stovas su magnetiniu padu ir **ergonomišku jungikliu-rankenėle**. Našus feritinis magnetas su nušlifotomis kontaktinėmis plokštumomis kitoje pusėje ir nušlifauta prizmės apačia, kad būtų galima uždėti ant velenų ir cilindrinų detalių. **Patogus suimti plastikinis** magnetinio pado korpusas yra atsparus smūgiams ir termiškai izoliuotas.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo stovas su magnetiniu padu Nr. 440620 dyd. 1.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo stovo laikiklis Nr. 442100 ir 442104.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M8
Prijungimo sriegio suregulavimas	šoninis
Sukibimo jėga	1000 N
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	101 mm
Išnešimas	240 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	110 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Magnetinis padas Tipas 1	440620 1
--------------------------	----------