


**TNGA 160408, KBN05M, Tipas: ME**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255661 ME
GTIN	4960664599158
Produktų klasė	25H

**Aprašymas**
**Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN05M

Pjovimo briaunų forma: ME

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	ME
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,2 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	KBN05M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNGA 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	KBN05M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
sausasis	tinka		