

Garant**VHM sferinė freza, be dangos, Ø f8 DC: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 207028 3 |
| GTIN | 4045197596628 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Papildomai **poliruoti** drožlių grioveliai, **geresniai drožlės pasišalinimui** iš pjovimo zonos. Konstrukciniai matmenys panašūs į **DIN 6527**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm |
| Sužeminto koto Ø D_1 | 2,7 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 3 mm |
| Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,03 mm |
| Koto Ø D_s | 3 mm |
| Bendras ilgis L | 75 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 10 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Spindulys R | 1,5 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Tolerancija Nominalusis \emptyset | f8 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,03×D, kai frezuojama kopijuojant |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 220 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 170 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 130 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 180 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 140 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 180 m/min | N |
| PEEK | tinka | 130 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 120 m/min | N |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| Cu | tinka | 140 m/min | N |
| CuZn | tinka | 180 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

