

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7415-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	TIS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui