


Garant**SCMT 09T304, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kietlydinys	HB7415-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	TIS
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui