

Garant**TCMT 110204, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110204 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7415-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui