

**Garant****CNMG 120408, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 120408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VG  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui