

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui