


**Garant****SNMG 120404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120404 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,4 mm  
Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui