

**TNGA 160408, PT600M, Pritaikymo sritis: HART****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 255845 HART |
| GTIN | 4960664546367 |
| Produktų klasė | 25F |

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: S02025

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 0,9 mm |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pritaikymo sritis | KIETAS |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 200 m/min |
| Pastūma f | 0,1 - 0,25 mm/aps, |
| Nuožula | S02025 |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys | PT600M |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | Keramika |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | TNGA 160408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Produkto pavadinimo požymis | PT600M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |