

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	VG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui