


DNGA 150604, PT600M, Pritaikymo sritis: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	255815 GG
GTIN	4960664545674
Produktų klasė	25F

Aprašymas
Modelis:

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: T02025

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 550 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 550 m/min
Pritaikymo sritis	Ketus
Pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,

Nuožula	T02025
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	PT600M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui