

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VS

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui