

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TNMG 160408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Ašmenys	HM
Tolerancija	M

Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui