

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VN. G 160408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui