

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T302 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui