

**Garant****CC. T 09T304, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 09T304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

### Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui