

**Garant****DC.T 11T304, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 11T304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Drožialaužis	VS
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui