


Garant**SC. T 09T304, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC. T 09T304 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7130-2

Drožialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui