

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui