

Garant**VBMT 110302, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110302
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

80 - 270 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekimui