


**Garant****CNMG 09T304, Rūšis: HB7415****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250050 HB7415
GTIN	4045197662934
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 09T304 HB7415 Kietlydinys: HB7415  
Drožlialaužis: TIS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	TIS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	HB7415
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui