

Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui