



**CNMG 120404, Rūšis: KW10**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120404 KW10 Kietlydinys: KW10

Drožlialaužis: AH

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 400 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AH

Kietlydinys	KW10
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui