

Garant**PKD freza su vidiniu aušinimu tiesus pjūvis, PKD, Ø h10 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209800 4
GTIN	4062406765071
Produktų klasė	100

Aprašymas**Modelis:****Naši PKD freza, skirta maksimaliam našumui apdirbant metalą.****Ašies kampas**

Tiesus pjūvis universaliam naudojimui.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti grafite	0,07 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Koto Ø D_s	6 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius	0,02 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f_z grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose	0,01 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	15 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6

Pastūma f_z apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius	0,07 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	2,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	3,8 mm
Danga	PKD
Ašmenys	PKD
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	2400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	2000 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1500 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	1000 m/min	N
PE-HD	tinka	900 m/min	N
PA 66	tinka	900 m/min	N
PEEK	tinka	800 m/min	N
PVDF GF20	tinka	1200 m/min	N
POM GF25	tinka	1200 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	1000 m/min	N
PEEK GF30	tinka	1000 m/min	N
PTFE CF25	tinka	1000 m/min	N

PEEK CF30	tinka	800 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
MMC	tinka	400 m/min	N
GFK	tinka	500 m/min	N
CFK	tinka	500 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/209800-4>