



## CNMG 120408, Rūšis: SP4019



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250184 SP4019
GTIN	
Produktų klasė	28A

### Aprašymas

CNMG 120408 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 3J

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 40 - 110 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	3J
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	40 - 110 m/min
Pastūma $f$	0,15 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Papildomas naudojimas	S
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4 mm
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui