



## Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu, Morzės kūgis (MK): 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	327400 4
GTIN	4062406764586
Produktų klasė	32P

### Aprašymas

#### Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 17 mm - 54 mm.
- Galima dešininė ir kairinė eiga.
- Puikiai tinka naudoti tekimo ir valcuojančio frezavimo staklėse.

#### Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

#### Tinka:

Besisukantys tekimo staklių centrai Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 ir 321740.

#### Tiekimo sudėtis:

Varomųjų galvučių įtaisas su centravimo antgaliais 327410 ir varomoji galvutė 327412.

#### Priedai pasirinktinai:

Nr. 327410 centravimo antgalis, Nr. 327412 varomoji galvutė, Nr. 327414 slopinimo elementai.

#### Pastaba:

Atitinkamos kūginės įvorės, skirtos tekimo griebtuvui pagal pageidavimą.

Darbinių ribų Ø: 19 - 34 mm

Užveržimo Ø D1: 17 mm

Darbinės dalies ilgis B: 62 mm

Ruošinio svoris: 50 kg

Išorinis Ø: 42 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 5 mm

### Techninis aprašymas

Ruošinio svoris	50 kg
-----------------	-------

didžiausias viršūnės $\varnothing$ 60° A	5 mm
Išorinis $\varnothing$	42 mm
Darbinės dalies ilgis B	62 mm
Užveržimo $\varnothing$ D1	17 mm
Darbinių ribų $\varnothing$	19 - 34 mm
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas