

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M1,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135805 M1,6
GTIN	4069515001311
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:****Forma C** (2 – 3 vijų pjaunančioji dalis).**Forma C** (2–3 vijų pjaunamoji dalis).**Techninis aprašymas**

Sriegio tipas	M
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kiaurymės Ø	1,25 mm
Koto Ø D _s	2,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio dydis	M1,6
Drožlių griovelių skaičius	2
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio gylis	4,8 mm
Sriegio Ø	1,6 mm

Duomenų lapai

Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

