

**CNMG 120408, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	MU
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui