

HOLEX**Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu, Morzės kūgis (MK): 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327403 5
GTIN	4062406765842
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 17 mm - 54 mm.
- Galima dešininė ir kairinė eiga.
- Puikiai tinka naudoti tekimo ir valcuojančio frezavimo staklėse.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

Tinka:

Besisukantys tekimo staklių centrai Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 ir 321740.

Tiekimo sudėtis:

Varomųjų galvučių įtaisas su centravimo antgaliais 327410 ir varomoji galvutė 327412.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 327410 centravimo antgalis, Nr. 327412 varomoji galvutė, Nr. 327414 slopinimo elementai.

Pastaba:

Atitinkamos kūginės įvorės, skirtos tekimo griebtuvui pagal pageidavimą.

Darbinių ribų Ø: 55 - 100 mm

Užveržimo Ø D1: 54 mm

Darbinės dalies ilgis B: 104,1 mm

Ruošinio svoris: 100 kg

Išorinis Ø: 82 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 20 mm

Techninis aprašymas

Ruošinio svoris	100 kg
-----------------	--------

Darbinės dalies ilgis B	104,1 mm
Užveržimo Ø D1	54 mm
Darbinių ribų Ø	55 - 100 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	20 mm
Išorinis Ø	82 mm
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas