

**CNMG 120404, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250210 SW05
GTIN	4960664629572
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	Ti
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MU
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui