

**CNMG 120408, Rūšis: SP0819****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Produktų klasė	28A

Aprašymas

CNMG 120408 SP0819 Kietlydinys: SP0819

Drožlialaužis: 4E

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 120 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 150 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	S
Drožlialaužis	4E
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	150 - 320 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 120 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 5,5 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Kietlydinys	SP0819
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui