

**CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250211 CA510
GTIN	4960664697045
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Drožlialaužis	WQ
Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui